

## Modelo Miami Design Over-G: Protección y máximo estilo

El modelo Miami Design se ajusta sobre la mayoría de los anteojos de prescripción óptica; asimismo, brinda una máxima protección frente a impactos y radiación UV. Su diseño permite un buen ajuste al contorno facial, sin llegar a ser extremadamente robusto.



### Aplicaciones

Agricultura

Minería

Industria en general

Construcción

Gas y Petróleo



## Características Técnicas

Sobre lente o anteojos de visitante

Para uso con gafas de prescripción pequeñas o medianas

Diseño plano y ligero

Protección frontal, superior y lateral contra impactos de alta velocidad

Anti empañante y Anti rayaduras

Protección 99.9% contra rayos ultravioleta (UV400)

## Especificaciones Técnicas

<b>Aprobación y certificación</b>	EN 166:2001
<b>Material</b>	Lentes y patillas: Policarbonato Tornillos: Acero inoxidable Puente nasal: Policarbonato

## Mantenimiento y cuidado

No utilice limpiadores, abrasivos ni solventes.
Se recomienda el uso de una gamuza suave o toallitas de papel.
El uso de agua y jabón está permitido, pero debilitará la performance de la propiedad antiempañante.
Almacenar en un lugar fuera de la luz solar y de sustancias químicas corrosivas.
Se recomienda contar con un estuche protector.

## Información para Ordenar

PN	Descripción
2803241	Sobreantejo Miami Design Over-G antiempañante claro
2803510	Sobreantejo miami Design Over-G antiempañante gris
2803504	Sobreantejo miami Design Over-G antiempañante i/o

ID 03-008-PE / Rev. 01  
© MSA octubre 2019